

品番：EA922AJ-46

品名：750g カビキラー(電動スプレー)



販売価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
カタログ価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/04 11:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2199ページ		



品名	カビキラー 電動スプレー
品番	EA922AJ-46
内容量	750g
電源	単3電池×2本(付属)
成分	水(溶剤)・次亜塩素酸塩(酸化剤)・安定化剤・水酸化ナトリウム(アルカリ剤)・アルキルアミノオキシド(界面活性剤)・アルキルスルホン酸ナトリウム(界面活性剤)・アルキル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)・香料
用途	浴室内の壁やタイル・目地、マット・小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン等



アルカリ性

#### 仕様

内容量	750g	名称	スプレー付本体
電源	単3電池×2本(付属)	液性	アルカリ性
成分	水(溶剤)・次亜塩素酸塩(酸化剤)・安定化剤・水酸化ナトリウム(アルカリ剤)・アルキルアミノオキシド(界面活性剤)・アルキルスルホン酸ナトリウム(界面活性剤)・アルキル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)・香料	用途	浴室内の壁やタイル・目地、マット・小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン等

#### 塩素系

軽くレバーを引き続けるだけで、液が自動噴射

#### 「強力浸透成分」配合

電動だから、短時間でカビ取り掃除ができます。たった1度、軽くレバーを引き続けるだけで、液が自動でスムーズに噴射されるので、カビ取り掃除1回あたりのスプレー時間を、約1/5に短縮できます。

#### 【使い方】

- ①ボトルのキャップを外し、スプレーを取り付ける
- ②ロックボタンを上にならずし、(出)に合わせたらレバーを引いてスプレー
- ③レバーを引くと自動的に噴射される
- ④必ず使用後は、ロックボタンを下にならずし、(止)の所に合わせ、ねじの部分をつまみ、スプレーを外す

#### 〈必ず使用前にお読みください〉

- ・従来のハンドスプレーよりも噴射量が多いため、絶対に一度に大量に使ったり、長時間連続して使わない。
- ・体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器患等の方は絶対に使わない。

- ・換気扇を回す、窓や戸を開ける等必ず換気する。(2ヶ所以上開けると効果的)
- ・ゴム手袋、マスク、保護眼鏡・ゴーグル等を着用する。
- ・入浴中には絶対に使用しない。

〈使用上の注意〉

- ・レバーを引くだけで、自動的に液が噴射されるので、使用时以外は必ずロックした状態にする。
- ・カビキラー電動スプレーの専用つけかえボトルのみを使用する。  
他の洗剤・漂白剤を入れない。
- ・漏れを防ぐため、もう一度しっかり締める。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.