

品番：EA922BA-21A


品名：φ54x160mm/ 350mm ロールクリーナー-(半導電/身体用)



販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/06/28 16:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0703ページ		



製品構造 (製品の裏面に記載のケルが正しいです)



### 仕様

メーカー	エクシール	型番	BR01-12009
ローラーサイズ(mm)	φ54×160	全長(mm)	350
表面抵抗値	10 <sup>9</sup> Ω	材質	ポリウレタン
内径	φ44mm	ゲル厚み	3mm
色	グレー	使用方法	衣類の上から転がしてご使用ください。 ローラーが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。
清掃方法	流水にあてながら手のひらで優しくこすっていただくことで汚れが落ち、乾くと粘着力が復元します。		

#### ボディ用

衣類の上から転がして、付着した汚れを吸着します。

ローラーについた汚れは、水洗いでキレイに落とせます。

持ちやすいよう柄のついた、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。静電気を気にする環境でもご使用いただけます。

※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。

やわらかく厚みのあるゲルが衣類の凹凸になじみ、ゴミやほこりをしっかり吸着します。

塵埃対策として、毛髪や付着物などの異物除去に最適な粘着ローラーです。

抗菌・防カビ剤を配合しているため、菌の繁殖を心配される食品や医薬品の工場でも安心してご使用いただけます。

ローラー部分にシリコーンを使用していません。

従来のめくるタイプとは違い、めくらないのでゴミが出ず、紙ゴミの廃棄量を抑えることができるため、SDGsに貢献します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.