


品番：EA922KR-82

品名：640g 洗濯用洗剤(NANOX one PRO)



販売価格	985円(税抜)／1,084円(税込)			
カタログ価格	985円(税抜)／1,084円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 13:06現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	2197ページ			



仕様

内容量	640ml	成分	界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素
容器材質	ボトル:PET、PP キャップ:PP ラベル:PET	使用量の目安	水30Lに対して10g(10ml)
仕様	本体		
中性			
パウダリーソープの香り			
史上最高峰の洗浄・消臭力			
より完璧なお洗濯を求める方へ 頑固な部屋干し臭、しみこんだ汗臭、時間がたった食べこぼし、蓄積した黄ばみに最適です。			
皮脂洗浄力に優れる新たな「高機能界面活性剤」と、「高性能な酵素」の組み合わせによる最適処方を見出し、皮脂や食べこぼし、たんぱく由来の汚れなど頑固な汚れにも高い洗浄力を実現しました。			
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。			

また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。 ※すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。 ※すべてのニオイを抑えるわけではありません。
イヤなニオイの発生を抑える「新消臭成分」を採用し、従来のNANOXを超えた消臭力を実現
3つの特許技術を有したコンプリート洗浄
<新技術①洗浄力 NANOXを超えた圧倒的洗浄力> 発売以降、活用していた界面活性剤(MEE)をやめ、”高機能界面活性剤”を新採用 世界No.1酵素メーカーと協働開発した”独自酵素”を配合
<新技術②消臭力 NANOXを超えた圧倒的消臭力> 界面活性剤×酵素によるニオイ洗浄力に加えてイヤなニオイの発生を抑える”新消臭香料”を採用
<新技術③衣類の色変化防止力 従来洗剤にはできなかった、衣類本来の色を保つ> 「特殊ポリマー」の新採用で、当社衣料用洗剤では困難だった衣類本来の色を保つ機能を実現。衣類同士の摩擦を防止し、色あせを抑制!さらに、洗濯槽内での再汚染(汚れ戻り)を防止。 黒ずみの原因の一つである、洗濯槽内での汚れ戻りを防止(再汚染防止)します。
地球環境に配慮し、“すすぎ1回の洗濯”を推奨しています。すすぎ1回で洗濯することで衣類の色変化防止効果が更に高まります。
本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。 また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。 ※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く
洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。

代替品

	品番	EA922KR-82A
	コメント	NANOX史上初の新酵素配合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.