

品番 : EA925CE-51

品名 : 410x240x520mm リュックサック(杭用)



販売価格	31,000円(税抜)／34,100円(税込)		
カタログ価格	31,000円(税抜)／34,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 21:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1582ページ		



仕様

メーカー	マイゾックス(myzox)	型番	M-PLB2
サイズW×D×H(mm)	410×240×520	容量	35L
収納杭数目安	20本(45×45×450mmの杭) 10本(70×70×600mmの杭)	材質	ターポリン、ポリエステル、ベルポーレン(底板)
重量	約1.5kg	耐荷重	約10kg
カラー	イエロー	付属品	サイドポケット用底あて×2個

外ポケット3個、内ポケットなし

耐水・大容量・高耐久の杭用リュック

腰ベルト付で体感重量を軽減。

背中部分に通気性の良いダブルラッセル素材を使用。

A4書類も楽々収納できる耐水ポケット。

穴あき防止の底板付属で重い杭も安心。

負荷がかかる背負ベルト部分は厚手のナイロン使用。

サイドポケット用底あて付属で釘やネジの貫通を防止。

鉤や釘の収納に便利な蓋付サイドポケットと、スプレー・ハンマーなどが収納できる大容量サイドポケット。

底部ターポリンを二重にし、更に樹脂板を装着しました。作業時にリュックを引きづっても破れにくい構造です。

付属された底あての使用により、サイドポケットを鉢や釘の貫通から守ります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.