

品番：EA928AA-96

品名：650mm/1300mm スポンジモップ(クリーンルーム用)



販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/07/10 23:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0710ページ		



仕様

メーカー	アイオン(AION)	型番	MFM-L
商品名	ベルクリンモップ	用途	電子部品・食品・病院等のクリーンルーム内、一般工場内など
モップサイズ	全長:1300mm 幅:600mm 奥行:105mm 厚み:13mm	スポンジサイズ	650×200×4mm
材質	スポンジ:PVFM(ポリビニルホルマール) 柄:アルミ ジョイント:ナイロン		

モップ1本、スポンジワイパー1枚

軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。

ワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単にできます。

吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。

除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。

床面だけでなく、壁面等も拭き取り可能です。

洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。

スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。

耐アルカリ性・高保水性・高吸水、脱水性

リントフリー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.