



品番：EA928AB-140C

品名：1380mm モップハンドル[黄]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,450円(税抜) / 2,695円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,450円(税抜) / 2,695円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/26 22:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|---|----------|--------------|
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-374-110-5 |
| 材質 | ヘッド:ポリプロピレン グリップ:ポリエチレン 柄:アルミパイプ ソフトグリップ:NBR、PVC | 色 | イエロー |
| 全長 | 1380mm | 重量 | 390g |
| 柄の太さ | φ22mm | ヘッド部口の開き | 開:17mm、閉:9mm |

軽量で扱いやすいアルミ製

軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。

手にやさしいソフトグリップ付き

汗や水気によるすべりを防止します。

長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。

扱いやすい薄型ヘッド

頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

別売のヘッドは下のその他関連からお選びください。

代替品

| | |
|------|---------------|
| 品番 | EA928AB-145 |
| コメント | 変更点:入数(1本→3本) |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.