品番: EA928AB-150A

品名: 1500mm モップハンドル[赤]



販売価格	<b>2,300円</b> (税抜)/2,530円(税込)				
カタログ価格	2,300円(税抜)/2,530円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/12/15 04:28現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	2434ページ				















## 仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-374-120-2
材質	ヘッド:ポリプロピレン グリップ:ポリエチレン 柄:アルミパイプ ソフトグリップ:NBR、PVC	色	レッド
全長	1500mm	重量	410g
柄の太さ	φ22mm	ヘッド部口の開き	開:17mm、閉:9mm

軽量で扱いやすいアルミ製

軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。

手にやさしいソフトグリップ付き

汗や水気によるすべりを防止します。

長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。

扱いやすい薄型ヘッド

頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

別売のヘッドは下のその他関連からお選びください。

## 代替品

品番 EA928AB-152

コメント 変更点:入数(1本→3本)



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.