


品番：EA928AB-150CA

品名：1500mm モップハンドル[黄]



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,710円(税抜) / 2,981円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,710円(税抜) / 2,981円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/17 17:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



### 仕様

|      |   |          |              |
|------|---|----------|--------------|
| メーカー | テラモト  | 型番       | CL-374-120-5 |
| 材質   | ヘッド:ポリプロピレン<br>グリップ:ポリエチレン<br>柄:アルミパイプ<br>ソフトグリップ:NBR、PVC | 色        | イエロー         |
| 全長   | 1500mm  | 重量       | 410g         |
| 柄の太さ | φ22mm   | ヘッド部口の開き | 開:17mm、閉:9mm |

使いやすく疲れにくい軽さを実現したアルミ柄

軽量で扱いやすいアルミ製  
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。

手にやさしいソフトグリップ付き  
汗や水気によるすべりを防止します。  
長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。

扱いやすい薄型ヘッド  
頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

別売のヘッドは下のその他関連からお選びください。

### 代替品

|    |             |
|----|-------------|
| 品番 | EA928AB-155 |
|----|-------------|

コメント 変更点:入数(1本→3本)



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.