

品番：EA928AB-153

品名：1500mm モップハンドル[青/3本]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,250円(税抜) / 6,875円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,250円(税抜) / 6,875円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/13 20:07現在) | | |
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 2374ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|----------|--------------|
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-374-120-3 |
| 材質 | ヘッド:ポリプロピレン グリップ:ポリエチレン 柄:アルミパイプ ソフトグリップ:NBR、PVC | 色 | ブルー |
| 全長 | 1500mm | 重量 | 410g |
| 柄の太さ | φ22mm | ヘッド部口の開き | 開:17mm、閉:9mm |
| 入数 | 3本 | | |

軽量で扱いやすいアルミ製
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。

手にやさしいソフトグリップ付き
汗や水気によるすべりを防止します。
長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。

扱いやすい薄型ヘッド
頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

別売のヘッドは下のその他関連からお選びください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

