

品番：EA928AB-19A

品名：385x465x750mm/16L モップ絞り器



販売価格	23,000円(税抜) / 25,300円(税込)		
カタログ価格	23,000円(税抜) / 25,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/26 17:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2378ページ		



ダイヤル操作とラチェット式ペダルで誰でもムラなくしっかり絞れます

仕様

メーカー	テラモト	型番	CE-438-000-0
容量	16L	重量	7kg
サイズ(W×D×H)mm	使用時:約385(W)×465(D)×750(H)mm 収納時:約385(W)×465(D)×350(H)mm	材質	本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、メイン機構部:スチールに黒色クロメート及びユニクロメッキ、ローラ・ペダル:硬質塩化ビニール、排水ホース:EPDM
注意	下記のような特殊なモップは絞れない場合がありますのでご了承ください。 ・テープ付きのモップ糸 ・モップ糸の巾が25cm以上のもの ・糸の目付けが400g以上のもの		

足踏みタイプ

繰り返し踏むと連動しモップが絞られながら出てくるラチェット式ペダル。

本体は再生ポリプロピレン100%使用

ダイヤル操作とラチェット式ペダルで誰でもムラなくしっかり絞れます

キャリーに取付けられます。

排水ホースより簡単に汚水を除去ができます。

調節ダイヤル付(6段階の絞り加減を選択)

立ったまま、力いらずでモップが絞れます。

脱着可能なレバー

注水口付き

再生素材

代替品



品番 EA928AB-18

コメント 14L

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.