

品番：EA928AB-21

品名：325mm ハンドモップ



販売価格	2,270円(税抜)／2,497円(税込)			
カタログ価格	2,270円(税抜)／2,497円(税込)			
在庫数	最新在庫: 8 (2025/05/31 19:50現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	2432ページ			



インテリアなどのお掃除に最適な油吸着剤使用のハンディタイプ

仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-401-000-0
用途	インテリアや階段隅などの掃除に	モップサイズ	325×120mm
全長	325mm	材質	ハンドル:ポリプロピレン 糸:綿100%(特殊撚止加工)、布:綿100%
たれ長さ	約90mm	重量	240g

油性吸着剤を使用したハンディタイプの化学モップ
撚り止め加工を施し糸がほつれにくく丈夫です。
塩ビ不使用
【モップ交換方法】 ハンドルの裏側のフックに掛かっているループを外し、ハンドルを抜き取ります。 新しいモップにハンドルを差込、ループをハンドルに裏側のフックにかけると完了です。
【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】 ①洗う(EA922BE-2SAなど) 汚れた化学モップや化学ダスターを2～3分浸した後、押しもみ洗います。 ②乾燥させる 水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。 ③吸着剤(EA922BE-3など)を吹き付ける 新聞紙の上に置き、25cm程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。

④乾燥させる

新聞紙で包み乾燥させます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.