


品番：EA928AB-25A

品名：900x1500mm ホールモップ



販売価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
カタログ価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/04 17:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2432ページ		



仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-330-090-0
用途	ビルメンテナンス、オフィス、店舗、学校等のフローリングやPタイル等の床掃除に	材質	頭: スチールにクロメートメッキ 糸: 綿・スフ混 布: 綿100% 柄: φ26.1mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長	1500mm	ヘッド幅	900mm
モップサイズ	1120×360mm	重量	1.9kg

油性吸着剤使用

乾拭き用

塩ビ不使用

【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】

①洗う(EA922BE-2SAなど)

汚れた化学モップや化学ダスターを2~3分浸した後、押しもみ洗います。

②乾燥させる

水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。

③吸着剤(EA922BE-3など)を吹き付ける

新聞紙の上に置き、25cm程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。

④乾燥させる

新聞紙で包み乾燥させます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.