

品番：EA928AB-337

品名：660x130mm ダスターモップ(水拭き用/グレー)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,810円(税抜) / 1,991円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,810円(税抜) / 1,991円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2026/06/15 17:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 2374ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------|----|--------------|
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-315-260-0 |
| モップサイズ | 660×130mm | 色 | グレー |
| 材質 | ポリエチレン、ナイロン、ポリプロピレン | 重量 | 100g |
| 適合ハンドル | EA928AB-332 | | |

別売のEA928AB-329を使用すると、EA928AB-140A～180Cのハンドルにも適合します。

水拭き用

面ファスナーにより糸の着脱が簡単

面ファスナーにより糸の着脱が簡単でメンテナンス時の糸ズレや糸ハズレが少なく、効率的に作業が行えます。また、洗って繰り返し使用することが可能でコストパフォーマンスにも優れた使う人にやさしいモップ糸です。

2種類の繊維(ソフト&ハード)で、洗剤なしでホコリや皮脂などの汚れを軽い力ですっきりお掃除できます。

ソフトなマイクロファイバー

(超極細繊維)が、清掃面に付いた細かいホコリをしっかりかき取り、繊維内に取り込みます。

ハードな毛が床との摩擦を軽減し、軽い力でラクにお掃除することができます。

代替品

| | |
|------|--------------|
| 品番 | EA928AB-326 |
| コメント | 変更点: 防滑床にも対応 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.