

品番 : EA928AD-104

品名 : 285x475x670mm ほうき付ちりとりセット



販売価格	5,750円(税抜) / 6,325円(税込)		
カタログ価格	5,750円(税抜) / 6,325円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/16 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2442ページ		



## 仕様

メーカー	テラモト	型番	※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	ちりとり(EA928AD-24) ほうき(EA928CC-73)	ロック機能	なし
ちりとりサイズ	収納時サイズ:285(W)×160(D) ×860(H)mm 使用時サイズ:285(W)×475(D) ×670(H)mm	ほうきサイズ	穂先幅:300 毛丈:約40 全長:約1015
重量	ちりとり:710g ほうき:280g	材質	【ちりとり】 本体・グリップ:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ 【ほうき】 頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、 柄:φ16アルミパイプ

### <ほうき特長>

- 隅までしっかり掃きだすほうき
- 張り出したブラシがコーナーの汚れを効果的に掃き出す、コンパクトな1本柄
- 両側の硬い毛で隅のゴミを掃き出し、本体が壁に当たりにくいで不快な「コツコツ」音もしません。
- 真ん中の軟らかい毛で軽いゴミを掃き取ります。
- コーナーに対して直角に植毛されたブラシで隅のゴミを掃き出します。

### <ちりとり特長>

- すべりにくく握りやすさを考えたグリップ。
- 収納時や移動のカートなどに、引っ掛けることもできます。
- 超軽量のちり取りで疲れにくく、使いやすい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.