

品番：EA928AD-14S

品名：450mm ほうき(自在)



販売価格	1,640円(税抜)／1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜)／1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 （2025/12/18 19:29現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2445ページ		

コシが強く細かいホコリもキレイに掃ける業務用ホーキ

仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-380-145-0
全長	1340mm	毛丈	約40mm
名称	ほうき	穂先幅サイズ	450mm
柄の太さ	φ 22.2mm	入数	1本
材質	ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ 穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜	重量	615g(1本あたり)
塩ビ不使用			
環境配慮商品			
再生素材			
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィット。			
細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアーホーキ。			
玄関や廊下、階段、ベランダなどの細かな砂ぼこりのお掃除に			
毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。			

パイプ柄です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.