

品番：EA928AD-171

品名：670-1035mm 伸縮式ほうき



販売価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
カタログ価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/03/26 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2382ページ		



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	BR397-000N-MB
商品名	プロテック ツインブルロンTF-N	用途	階段や壁際などの掃きにくい場所 Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋 内清掃などに
全長	670~1035mm	穂先幅	230mm
毛丈	47mm	重量	230g
材質	ハンドル:アルミパイプ 甲・コーム:PP 毛:両サイド40mm=PP、中央部 150mm=PP・PET(再生PET100%) ・馬毛・除電材		

ゴミがからみにくく細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。

ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。

柄が180度可動、隙間や階段などのお掃除に最適。

丈夫で軽量のアルミパイプに滑り止め付グリップを採用。

柄の長さが調節できる伸縮柄タイプです。

ブラシに付いたホコリが簡単に取れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.