

品番：EA928AG-161A

品名：φ2.5x153mm ベルクリンスティック(5本)



販売価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
カタログ価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
在庫数	最新在庫: 78 (2026/03/13 23:37現在)		
商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ	0702ページ		



材料	樹脂	金属	ガラス	セラミックス	その他
メタリック	○	○	○	○	○
エポキシ	○	○	○	○	○
IPA	○	○	○	○	○
アセトン	○	○	○	○	○
MEK	○	○	○	○	○
水	○	○	○	○	○
有機溶剤	○	○	○	○	○
接着剤	○	○	○	○	○

仕様

メーカー	アイオン (AION)	型番	BSD-010
用途	精密電子部品、各種基板、精密機器、樹脂部品等のクリーニング、薬液塗布	スポンジサイズ	φ2.5×15mm
全長	153mm	材質	スポンジ:PVAスポンジ、柄:ポリカーボネート
入数	5本	軸色	アイボリー
耐熱性(水)	60℃		

使いやすい長さに簡単にカットすることができます。

PVAスポンジは乾燥すると硬化する特性があります。

微細連続気孔がパーティクルを効率的にキャッチ、保液性も良好

スポンジヘッドにエッジがあるため、平面だけではなく、隅、段差部のクリーニングに最適です。

液ダレが少なく、たっぷりと液を保持するためソフトなクリーニングが可能です。

適度なヘッドのしなりで滑らかタッチ、ヘッドを寝かせることで広い面積のクリーニングも可能

接着剤を使用せず軸に固定しているので、接着剤成分の溶出がありません。

ふた付ハードケース入り

代替品



品番 EA109DY-12

コメント 材質:コットン ヘッド径:3.0mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.