


品番：EA928AG-171A

品名：φ2.5x153mm ベルクリンスティック(5本)



販売価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
カタログ価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
在庫数	最新在庫: 87 (2026/07/06 21:04現在)		
商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ	0702ページ		



対応機種	
機種名	対応機種
メタリック	対応あり
ステンレス	対応あり
IPA	対応あり
アルコール	対応あり
水	対応あり
油	対応あり
接着剤	対応あり
樹脂	対応あり
その他	対応あり

### 仕様

メーカー	アイオン (AION)	型番	BSC-010
用途	精密電子部品、各種基板、精密機器、樹脂部品等のクリーニング、薬液塗布	スポンジサイズ	φ2.5×15mm
全長	153mm	材質	スポンジ:ポリウレタンスポンジ、柄:ポリカーボネート
入数	5本	軸色	紺
耐熱性(水)	100℃		

使いやすい長さに簡単にカットすることができます。

スポンジヘッドにエッジがあるため、平面だけでなく、隅、段差部のクリーニングに最適です。

微細連続気孔がパーティクルを効率的にキャッチ、保液性も良好

液ダレが少なく、たっぷりと液を保持するためソフトなクリーニングが可能です。

適度なヘッドのしなりで滑らかタッチ、ヘッドを寝かせることで広い面積のクリーニングも可能

スポンジヘッドにエッジがあるため、平面だけでなく、隅、段差部のクリーニングが最適です。

接着剤を使用せず軸に固定しているので、接着剤成分の溶出がありません。

ふた付ハードケース入り

代替品



品番 EA109DY-12

コメント 材質:コットン ヘッド径:3.0mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.