

品番：EA928AG-565

品名：730-1125mm 洗車ブラシ(伸縮柄/通水型)



販売価格	5,390円(税抜)／ 5,929円(税込)			
カタログ価格	5,390円(税抜)／ 5,929円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/22 03:36現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0362ページ			



とても柔らかい毛質です

仕様

〈ブラシ仕様〉			
サイズ(mm)	ブラシ:80×240 毛丈:55 全長:730～1125	材質	シャフト:硬化アルミニウム、ABS樹脂 ブラシ:軟質ポリエチレン グリップ:発泡体
重量	500g	毛質	ソフト
通水型			
3/4”NHプラグ(雄ねじ)付			
ホース接続部はアメリカねじ(3/4”NH)仕様でお使い下さい。			
〈プラグ仕様〉			
ねじサイズ	3/4”NHオス	サイズ	φ32×42mm
耐圧	60psi	材質	ポリマー樹脂
とても柔らかい毛質です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

