

品番：EA928AH-11A

品名：255x1050mm 洗車スポンジ(コーティング専用)



販売価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
カタログ価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/05/01 00:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイオン (AION)	型番	707-ST
シリーズ	プラセーヌ	サイズ	スポンジ: 約255×230×13mm モップ: 約175×1050×60mm
重量	約570g	材質	スポンジ: PVAスポンジ ヘッド・ストッパー: ポリプロピレン 伸縮棒: アルミニウム・ポリプロピレン グリップ: ポリウレタン

ルーフの足元も楽な姿勢で洗える余裕の全長1.5mもあるスポンジ使用の洗車用スポンジモップです。

ソフトでしなやかなPVAスポンジ素材で、水分とシャンプーをたっぷり保持し、泡立ち、泡持ち抜群。コーティング面にやさしい。

ヘッドは、角度7段階、洗いやすい角度に固定できるため、力がしっかり伝わります。

柄、ハンドルとヘッドを取り外せばスポンジだけでも洗車可能なので、車の各部分を楽に洗うことができます。

柄を取り外して、ハンディとしても使用できます。

程よいコシと薄型設計でボディやガラス面にフィット。

サンバイザーなどのすき間もしっかり洗えます。

【使用方法】

- ・ボディや窓ガラスに小石や砂ボコリが残らないように、水でよく洗い流してください。
- ・水をたっぷり含ませたスポンジにシャンプーをつけて泡立てて洗車してください。
- ・水洗い洗車の場合は、スポンジに水をたっぷりと含ませて洗車してください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.