

品番：EA928AY-21A

品名：645-1015mm 伸縮式ラバーほうき



販売価格	2,870円(税抜) / 3,157円(税込)		
カタログ価格	2,870円(税抜) / 3,157円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2387ページ		



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	BR586-032N-MB
用途	・Pタイル、木床など、屋内を中心とした清掃、水切りに ・毛髪の掃除 (理美容店) や、細かいゴミ、綿埃などに	ゴム幅	330mm
全長	645~1015mm	重量	230g
入数	1本	材質	ハンドル: アルミパイプ 甲: PP ゴム: 合成ゴム

掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。

スポンジのようなソフトな弾力の発泡ゴム材でPタイルなどの平滑な床面の毛髪取りに最適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.