品番: EA928AY-451

## 品名: 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青)



販売価格	<b>3,470円</b> (税抜)/3,817円(税込)				
カタログ価 格	3,470円(税抜)/3,817円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 01:24現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	2436ページ				

















## 仕様

メーカー	山崎産業(CONDOR)	型番	MO657-000N-MB
商品名	プロテックフリーハンドルタッチワン ア ルミ	用途	ヘッドを組み合わせて、拭く・水切り・磨く・ワックス塗布・除塵・掃くなどいろん な作業に
全長	1100~1600mm	幅	90mm
重量	550g	材質	ハンドル:アルミパイプ(φ22mm、 φ25mm) ヘッド、グリップ:PP 伸縮ストッパー:ABS
色	ブルー		

伸縮タイプの柄です。

軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。

軽量で扱いやすいアルミ製ハンドル。

ハンドルとヘッドの組み合わせで、様々な清掃を効率的に行えます。

【モップのヘッド交換】

装着:軽くボタンを押すだけで、ハンドルとモップを固定できます。 リリース:両側のボタンを同時に押すと簡単にモップが外れます。

特許登録済み

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.