

品番：EA928AY-601

品名：1570mm モップ(タンク付)



販売価格	25,400円(税抜) / 27,940円(税込)		
カタログ価格	25,400円(税抜) / 27,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/06 08:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2433ページ		



仕様

メーカー	山崎産業(CONDOR)	型番	DU769-000U-MB
商品名	HP TDアプリケーター40	用途	病院の手術室などの清潔区域の床面消毒などに
名称	本体のみ	全長	1570mm
ヘッドサイズ	400×100mm	タンク容量	0.5L
重量	890g	材質	タンク:PP ハンドル:アルミパイプ(φ約25mm) プレート:アルミ

消毒液を投入できるタンク一体型モップです。

タンク上部のふたを開けて消毒液を投入します。

レバーの上下で流量の調節が可能。

ハンドル先端部のレバーを上下にスライドさせることで、消毒液を均一に塗布できます。

消毒液が入った容器を持ち運ばなくてもよいので、消毒液の塗布作業が効率よく行えます。

※クロスは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

