

品番：EA928BA-505

品名：φ29~32伸縮支え棒用ブラケット



販売価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/24 13:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0163ページ1588ページ1664ページ		



#### 仕様

サイズ(mm)	103×50×180(H)	材質	取り付けプレート:鉄(黒塗装) 取り付け本体:鉄(黒塗装) レバー:ナイロン ねじ:鉄(ユニクロメッキ) クッション部:EPDM
重量	205g	適用パイプ径	φ29~32用
垂直静止荷重	3kg		
EA928BA-125・-250・-290・-390用ブラケット			
ポールに取り付けてスペースを有効活用。			
ビス穴が多く、木材など好みの製品を取付できます。			
伸縮支え棒(EA928BA-125~390)とパンチングボード(EA661CY-21・-22)を固定することができます。			
付属ねじ無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.