品番: EA928BA-505

品名: φ29~32伸縮支え棒用ブラケット



販売価格	1,300円 (税抜)/1,430円(税込)				
カタログ価 格	1,300円(税抜)/1,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/13 00:24現在)				
商品入数	1 販	売単位	個		
カタログ ページ					















仕様

サイズ(mm)	103×50×180(H)	材質	取り付けプレート:鉄(黒塗装) 取り付け本体:鉄(黒塗装) レバー:ナイロン ねじ:鉄(ユニクロメッキ) クッション部:EPDM
重量	205g	適用パイプ径	φ29~32用
垂直静止荷重	3kg		

EA928BA-125·-250·-290·-390用ブラケット

ポールに取り付けてスペースを有効活用。

ビス穴が多く、木材などお好みの製品を取付できます。

伸縮支え棒(EA928BA-125~390)とパンチングボード(EA661CY-21·-22)を固定することができます。

付属ねじ無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.