

品番：EA928BD-180

品名：1.0-1.7m/2段 ファイバーグラスハンドル



販売価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
カタログ価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/05/14 16:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0156ページ2392ページ		



#### 仕様

全長	1000~1700mm	ハンドル径	32mm
パイプ径	25mm	段数	2段
重量	580g	材質	ハンドル:ファイバーグラス グリップ:ゴム製 パイプ:アルミニウム(アルマイト処理)
先端ねじ径	3/4" Acme		

塗装、染色、ほこり取り、窓掃除など、さまざまな用途に適しています。

パイプはアルマイト処理をされているので錆びにくい。

ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。  
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。  
BG-12にはアダプターは付属しています。

適合するアクセサリは下記のその他関連からお選びください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.