品番: EA928BF-44

品名: 2.4-4.4m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)



販売価格	9,480円(税抜)/10,428円(税込)				
カタログ価格	9,480円(税抜)/10,428円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>12</b> (2025/11/08 07:32現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0156ページ				













## 仕様

全長	2.4~4.4m	重量	1670g
先端ねじ径	3/4"Acme	材質	ハンドル:ファイバーグラス グリップ:ゴム製 パイプ:アルミニウム(アルマイト処理)

サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。

ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。

ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。

ロックボタン付き

ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。

適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。

## 代替品

**品番** EA928BR-400
コメント 先端ねじワンタッチ着脱式

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.