品番: EA928BG-41

品名:350mm/1.5-2.4m ウィンドウウォッシャー



販売価格	14,900円 (税抜)/ 16,390円(税込)				
カタログ価 格	14,900円(税抜)/16,390円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/08 14:43現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログ ページ	2451ページ				

















仕様

セット内容	・ウィンドウモップ ・ワイパー ・アダプター ・伸縮ハンドル	ウィンドウモップ	モップ幅:350mm ワイパー幅:300mm 柄全長:130mm ・先端は180°動きます。 ・クリップ止式
ファイバーグラスカーブ ハンドル	サイズ:1500~2400mm 重量:1200g 段数:2段 材質:アルミ ・自由に回転できるので、掃除が早くな ります。	到達距離	4190mm
材質	ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:ア ルミニウム、ハンドル:ゴム製		

ウィンドウモップとワイパーのセットです。

窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に

カーブや角を簡単に掃除できます。

ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。

モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。

代替品



品番 EA928BG-26

コメント 1.3-2.4m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.