品番: EA928BK-7A

品名: ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)



販売価格	<b>4,310円</b> (税抜)/ 4,741円(税込)				
カタログ価 格	4,310円(税抜)/4,741円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>14</b> (2025/11/08 03:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2451ページ				









ヘッド部分が180°回転します

## 仕様

全長	190mm	ハンドル径	32mm
口幅	130mm	材質	ABS樹脂

EA928BK-30、-45、BL-35、-45、旧-25用ハンドルです。

クリップ止式

届きにくい窓の掃除に最適です。

ヘッド部分が180°回転するので、曲線や角度を簡単に掃除できます。

伸縮ハンドルEA928BD、BE、BTシリーズ、EA928BM-60 $\sim$ 360に取付可能です。 但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.