

品番：EA928C-33

品名：300mm ワイパー(伸縮ハンドル用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,260円(税抜) / 4,686円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,260円(税抜) / 4,686円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/01 04:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2371ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------|-----|--|
| メーカー | テラモト | 型番 | HP-510-030-0 |
| 用途 | 窓掃除に(水切り) | ゴム幅 | 300mm |
| 重量 | 200g | 材質 | フレーム: ステンレス グリップ: 合成ゴム 先ゴム: 天然ゴム |

ゴムは耐油性ではありません。

伸縮ハンドル(EA928C-12~14、旧-11)も接続できます。(EA928C-21使用で角度調整可能)

ウォッシャーで塗り広げた洗剤を、拭きムラを残さずきれいにかき取ります。

丈夫で耐久性が高い、ステンレス製スクイジーです。

塩ビ不使用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.