品番: EA928C-35A

品名:400mm ワイパー(伸縮ハンドル用)



販売価格	<b>5,000円</b> (税抜)/ 5,500円(税込)				
カタログ価 格	5,000円(税抜)/5,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/14 05:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2431ページ				









## 仕様

メーカー	テラモト	型番	HP-510-040-0
用途	窓掃除に(水切り)	ゴム幅	400mm
材質	フレーム:ステンレス グリップ:合成ゴム 先ゴム:天然ゴム	重量	227g

ゴムは耐油性ではありません。

伸縮ハンドル(EA928C-12~14、旧-11)も接続できます。(EA928C-21使用で角度調整可能)

ウォッシャーで塗り広げた洗剤を、拭きムラを残さずきれいにかき取ります。

汚れた窓ガラスも簡単にキレイにできます。

丈夫で耐久性が高い、ステンレス製スクイジーです。

塩ビ不使用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.