品番: EA928C-40

品名:350mm ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用)



販売価格	3,900円 (税抜)/4,290円(税込)				
カタログ価格	3,900円(税抜)/4,290円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 07:58現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2431ページ				













仕様

メーカー	テラモト	型番	HP-511-407-0
用途	窓掃除に	モップ幅	350mm
全長	170mm	重量(g)	254
材質	糸:吸水アクリル・ポリエステル ハンドル:アルミ・ナイロン		

柄はEA928C-12~-14、旧:-11です。

(EA928C-21を使用すると角度を変えられます。)

ウォッシャーに水または洗剤などを含ませ、窓にぬり広げます。

柄を付けると、手のとどかない窓も安全に洗うことができます。

水切りの際も吸水性の高い起毛布で吸水します。

手の届かない高いところはポールにセットしてご使用ください。

塩ビ不使用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.