

品番：EA928CC-22SA

品名：320mm フラットデッキブラシ(1本)



販売価格	3,930円(税抜) / 4,323円(税込)		
カタログ価格	3,930円(税抜) / 4,323円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/14 18:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2389ページ		



スベアの交換方法(共通)
①(逆回転) スベアを逆回転させ、床面に押し込み、強く押す。
②(正回転) 床面に押し込み、強く押す。
③(逆回転) スベアを逆回転させ、床面に押し込み、強く押す。
※必ず逆回転で交換してください。



柄が自在に動きます。



柄が自在に動くので隅々までブラシが届きます。
①ブラシが張り出しているのを、隅々まで毛先が届き、ヘッド部分で周囲を傷つけないように。
②フラットにすることで入り込んだ汚れも奥まで届きます。



柄が自在に動く!狭い隙間でも入り込んでキレイに磨けるデッキブラシ

仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-745-030-0
ブラシ(mm)	320×90	毛丈(mm)	35
全長(mm)	1324	重量(g)	595
材質	毛・頭・グリップ:ポリプロピレン 柄:φ22.2アルミパイプ	入数	1本

柄が自在に動くので、狭い隙間には縦方向に、低い場所には柄を寝かせてフラットにと、お掃除の幅がグンと広がります。

床面に対して柄を水平にでき、今まで届かなかったところにも届きます。

最適なヘッドポジションで効果的なお掃除ができます。

超斜め植毛

大きく張り出したブラシが、隅々まで汚れを掻き取ります。

また、ヘッド部分で周囲を傷つけることもありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.