

品番：EA928DE-21

品名：[EA928DE-11用] 460x150mm 替モップ(青)



販売価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
カタログ価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/14 05:23現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2373ページ		



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	MO635-000X-MB
商品名	HPニューワイドフレッシュラージ	用途	床面・壁面清拭清掃に
サイズ	460×150mm	重量	約105g
色	青	材質	混綿糸: ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー: ポリエステル・ナイロン

制菌糸と超極細繊維で汚れを取り除きます。

制菌加工糸を使用しているため衛生的。

優れた汚れ除去力と耐久性。

【高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応】

・高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)の場合
約2気圧以下、121℃12分間で行ってください

・次亜塩素酸ナトリウム消毒の場合

次亜塩素酸ナトリウム溶液を濃度1000ppmにして30分浸漬するか、溶液を含ませた布でふき取ります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.