品番: EA928DE-22

品名: [EA928DE-12用] 460x150mm 替モップ(緑)



販売価格	2,430円 (税抜)/ 2,673円(税込)				
カタログ価格	2,430円(税抜)/2,673円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 17:31現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	2433ページ				











仕様

メーカー	山崎産業(CONDOR)	型番	MO635-000X-MB
商品名	HPニューワイドフレッシュラーグ	用途	床面・壁面清拭清掃に
サイズ	460×150mm	重量	約105g
色	緑	材質	混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マ イクロファイバー:ポリエステル・ナイロ ン

制菌糸と超極細繊維で汚れを取り除きます。

制菌加工糸を使用しているので衛生的。

優れた汚れ除去力と耐久性。

【高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応】

- ・高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)の場合
- 約2気圧以下、121℃12分間で行ってください
- ・次亜塩素酸ナトリウム消毒の場合

次亜塩素酸ナトリウム溶液を濃度1000ppmにして30分浸漬するか、溶液を含ませた布でふき取ります。

代替品

品番 EA928DE-21

コメント 同青色



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.