

品番：EA928DE-25

品名：[EA928DE-15用] 460x150mm 替モップ(赤)



販売価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/14 03:54現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2373ページ		



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	MO635-000X-MB
商品名	HPニューワイドフレッシュラージ	用途	床面・壁面清拭清掃に
サイズ	460×150mm	重量	約105g
色	赤	材質	混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン

制菌糸と超極細繊維で汚れを取り除きます。
制菌加工糸を使用しているので衛生的。
優れた汚れ除去力と耐久性。
【高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応】 ・高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)の場合 約2気圧以下、121℃12分間で行ってください ・次亜塩素酸ナトリウム消毒の場合 次亜塩素酸ナトリウム溶液を濃度1000ppmにして30分浸漬するか、溶液を含ませた布でふき取ります。

代替品

品番	EA928DE-21
コメント	青色(色違い商品)



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.