

品番：EA928DE-31

品名：460x150mm/1340mm フロアーモップセット(青)

	販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
	カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
	在庫数	最新在庫：1（2025/08/04 07:48現在）		
	商品入数	1	販売単位	ST
	カタログページ	2433ページ		



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	MO517-000U-MB ※ESCOオリジナルセット品
商品名	HGワイドフレッシュモップ+HPニューワイドフレッシュラーク	用途	床面・壁面清拭清掃に
モップサイズ	約460×150mm	全長	1340mm
ヘッドサイズ	415×90mm	重量	約725g
材質	柄：ステンレス、 モップ：混綿糸、マイクロファイバー、 ハンドル：ステンレスパイプ、 プレート：PP	色	青
付属品	替モップ1枚		

床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。
足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。
樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
制菌糸と超極細繊維で汚れを取り除きます。
【高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応】 ・高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)の場合

約2気圧以下、121℃12分間で行ってください

・次亜塩素酸ナトリウム消毒の場合

次亜塩素酸ナトリウム溶液を濃度1000ppmにして30分浸漬するか、溶液を含ませた布でふき取ります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.