

品番：EA929AA-13

品名：125x85x35mm 吸水スポンジ



販売価格	820円(税抜)／902円(税込)		
カタログ価格	820円(税抜)／902円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2025/12/16 04:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2423ページ		



仕様

メーカー	アイオン (AION)	型番	D-3
商品名	ベルクリン	用途	電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り、吸水、クリーンルーム内の清掃に
材質	PVFM (ポリビニルホルマール)	気孔径	80 μm
サイズ	125×85×35mm	耐熱性	湿熱60℃以下
入数	1枚入り		

PVAスポンジのウェット式拭き取り材（防カビ剤含浸）です。
柔軟性・吸水性・保水性に優れています。
親水性が高いため吸収した水がたれ落ちることがありません。
微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。
耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
【PVFM（ポリビニルホルマール）とは】 ・スポンジ一体構造のリントフリータイプ。 ・金属イオンの溶出も少ない素材です。 ・PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 ・PVAスポンジは、容積の約90％が気孔で、高い親水性を持つ素材です。 ・ウェット状態で高い柔軟性、吸水性、保水性を発揮します。 ・親水性が高いため吸収した水がたれ落ちることがありません。

- ・微細気孔がゴミを捕捉し、再汚染の心配がありません。
- ・対象物の表面を傷つけない高い柔軟性。
- ・柔らかくあらゆる対象物にフィットします
- ・耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減。
- ・焼却時にも有害なガスを発生する物質を含みません。
- ・柔らかくワークに追従

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.