

品番 : EA929AR-11

品名 : 335x343mm 工業用ワイパー(不織布/50枚)



販売価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
カタログ価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 12:30現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ	0628ページ		



## 仕様

メーカー	日本製紙クレシア(CRECiA)	型番	63260(63261)
商品名	テクノパワー クロスレイ	材質	レーヨン、ポリエステル
入数	1パック(50枚入)	シートサイズ	335×343mm
おすすめ使用施設	一般工場、メンテナンス、食品工場、製薬工場、印刷工場、介護、病院	重量	410g(1パック)

たて強度にも、横強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法で、布に近い感覚で拭き取りが可能になり、接着剤を使用していないため、溶出の心配が少ないです。

吸水性に優れたレーヨンと、耐熱性や強度に優れたポリエステルの混合素材を使用、素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮します。

溶剤や水に浸してもお使いいただけます。

糸くずやケバ立ちの心配もありません。

食品衛生試験実施済み RoHS指令適合

四つ折り、ポリパック包装

## 用途

- 乾いた状態でもやわらかく、毛羽立ちが少ないので精密な部分の拭き取りに
- 濡らした状態でも強度が落ちないので、製造ラインの拭き取りに
- アルコールなどの薬液を含浸させて使用できるので、食品加工作業に
- 介護現場などの清拭に

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.