

品番：EA929CJ-1

品名：240x240mm 一般環境用クロス(トレシー-MK/10枚)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/21 02:53現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0620ページ		



直径約2 μ mの超極細繊維を使用した高密度ニット(編み物)タイプ。
拭取性能と吸収性を兼ね備えた究極の一品。

仕様

メーカー	東レ(TORAY)	型番	MK24H
商品名	トレシーMK	メーカー商品名	トレシーMK 一般環境用
サイズ	240×240mm	入数	10枚
材質	ポリエステル100%	色	ホワイト
厚み	0.56mm		

一般環境用

特に粘性の高い汚れを拭取るのに最適です。

毛細管現象による溶剤吸収速度が速く、作業性に優れます。

直径約2 μ mの超極細繊維を使用した高密度ニット(編み物)タイプ。

拭取性能と吸収性を兼ね備えた究極の一品。

※クリーンパックではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

