

品番 : EA929DC-30

品名 : 7kg 油吸着土壤改良剤



販売価格	41,400円(税抜)／45,540円(税込)		
カタログ価格	41,400円(税抜)／45,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/13 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	0621ページ		



取っ手付のため持ち運びに便利で、保存に適した密封容器付

#### 仕様

内容量	7kg	成分	天然セルロース、微生物製剤
吸収能力(1kg当たり)	C重油:約4.0L エンジン油:約2.6L	臭い	無臭
毒性	なし	有効範囲	60数種の油類に可
保存期間	制限なし(乾燥した場所)	比重	1cm <sup>3</sup> 当たり:0.4g

鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。

工場の油流出時の常備品として、また土壤改良剤としても威力を発揮。

静電気を帯びないので、スパークにより発火の恐れがありません。

天然原料(セルロース)なので容易に焼却できます。

土壤に染み込んだ油や路面にこぼれた油を吸着させ、汚染範囲の拡大を抑え、微生物が油を分解。一度吸着させた油は再流出させず、揮発も抑えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.