

品番：EA929HG-72

品名：335x215mm キッチン スポンジクロス(グリーン)



販売価格	310円(税抜) / 341円(税込)		
カタログ価格	310円(税抜) / 341円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 02:47現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2118ページ		



仕様

メーカー	アイオン(AION)	型番	669-G
用途	ガラスの水切り、大きな鍋を洗った後に、シンクの水滴に、吸水や清掃などに	サイズ	約335×215mm
重量	50g	材質	PVAスポンジ、芯材(ポリエステル)
耐熱温度	60℃	カラー	グリーン

水切れ抜群の特殊スポンジクロス

布タオルとは異なり、毛羽立ち無く、拭く・絞るを繰り返せば、最後まで吸水力が落ちることなく、水滴を素早くふき取る事ができる、キッチンまわり用の高性能吸水スポンジクロス

微細な穴を持つ、吸水性にすぐれたスポンジクロスなので、水分をグングン吸い取ります。

対象物にキズを付けず、繊維クズも出ない、芯材をスポンジで挟みこんだサンドイッチ構造の、耐久性に優れたスポンジクロスです。

水切れが良いスポンジクロスなので、絞った分だけ吸水力が回復。拭く・絞るを繰り返せば、最後まで吸水力が落ちることなくキッチンまわりの水滴を拭き取れます。

代替品

品番	EA929HG-73
コメント	変更点:色



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.