

品番：EA930A-2G

品名：333ml 弾力性ボンド(グレー)



販売価格	2,010円(税抜) / 2,211円(税込)		
カタログ価格	2,010円(税抜) / 2,211円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/02 04:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1458ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられた珪素樹脂系接着剤に
比較対象として、
その数が多ければ耐久性能が劣ります。
F☆☆☆☆は、その性能が優れていることを示しています。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#46831
商品名	エフレックス	内容量	333ml
カラー	グレー	使用温度範囲	-50~100℃(最大)
弾力性に富んだエポキシ系接着剤。-50℃でもゴム弾性体を実現。			
【主な使用用途】 内装用石材の接着(天然及び人造) 大型内装タイルの接着 車輛などの振動部材の充てん接着 コンクリートのひび割れ、Uカットシール			
JAIA F☆☆☆☆			
JAIA4VOC			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.