

品番 : EA930AE-1

品名 : 333ml 変成シリコンコーク(ベージュ/10本)



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 14:50現在)		
商品入数	10	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	コニシ	型番	#57578
商品名	変成シリコンコーク	内容量	333ml
使用温度範囲	-40~90℃	色	ベージュ
硬化時間	3~6時間(23℃)	粘度	1100~1700Pa・s
用途	一般建築物の内外装目地。 浴室・洗面所・台所まわりのシール。 モルタル・コンクリートの亀裂補修。 塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。 パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど。 ※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。	標準施工量	5mm×5mm目地 12~13m
入数	10本		

変成シリコン樹脂系

塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。

一般建築物の内外装目地のひび割れに

浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。

JSIA F★★★★

広範囲の下地材料への密着性に優れる。

低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。

耐候性に優れている。


カビの発生が少ない(防カビ剤配合)

はっ水汚染(しみ出し)が少ない

弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性

低温作業性・塗装可能

代替品

	<p>品番 EA930AE-11</p> <p>コメント 入数:1本</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.