

品番 : EA930AE-101

品名 : 333ml 変成シリコンコーク(多用途/ホワイト)



販売価格	1,660円(税抜) / 1,826円(税込)		
カタログ価格	1,660円(税抜) / 1,826円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/12/16 14:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1507ページ		



F★★☆☆とは  
複数選択が可能になりました。  
どの数が多いほど割引が少くなります。  
片方だけを選択しない場合、通常価格が適用されます。



## 仕様

メーカー	コニシ	型番	#57000
商品名	ボンドマルチコーク	内容量	333ml
色	ホワイト	材質	変成シリコン樹脂系
粘度	900~1600Pa·s	用途	フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷 どいや屋根役物、折板の接合部のシール および接着。 各種金属屋根材など耐久性の要求さ れる用途、およびシーリング材打ち替え の困難な箇所のシール。※上水道の給 水用塩ビ管には使用不可
使用温度範囲	5~35°C	耐熱温度範囲	-30~90°C
可使時間	10~15分(23°C)	完全硬化時間	96時間(23°C)
実用硬化時間	—		

難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。

耐候性に優れている。

表面硬化が速く、早い仕上が可能。

硬化後の肉やせがほとんどない。

JSIA F★★☆☆☆

代替品

	<p>品番 EA930AN-51 コメント ホワイト</p>
--	------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.