

品番：EA930AE-12

品名：333ml 変成シリコンコーク(ブラック)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,130円(税抜) / 1,243円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,130円(税抜) / 1,243円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 17 (2026/07/08 04:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1457ページ                       |      |   |



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により取付けられたアルミ・ステンレス等の金属部材に、  
のりが多いほど数値が少なくなります。  
F☆☆☆☆は、F☆☆☆☆よりも、使用箇所が限定されています。

### 仕様

|        |                       |      |            |
|--------|-----------------------|------|------------|
| メーカー   | コニシ                   | 型番   | #57678     |
| 商品名    | 変成シリコンコーク             | 内容量  | 333ml      |
| 色      | ブラック                  | サイズ  | φ50×315mm  |
| 標準塗布量  | 12~13m/本<br>(5×5mm目地) | 硬化時間 | 3~6時間(23℃) |
| 使用温度範囲 | -40~90℃               | 成分   | 変成シリコン樹脂系  |
| 重量     | 515g                  |      |            |

塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。

耐久性・耐候性に優れている。

低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。

はっ水汚染(しみ出し)が少ない。

防カビ剤配合

施工後に塗装可

JSIA F☆☆☆☆

【主な使用用途】

- 一般建築物の内外装目地、モルタル・コンクリートの亀裂補修

- 浴室・洗面所・台所まわりのシール
  - 塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール
  - パイプ貫通部まわりのシールや自動車・車両・船舶の窓枠・継ぎ目シール
- ※大理石、上水道の給水用塩ビ管・継ぎ手、ガラスまわりには使用不可

硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。  
※完全硬化時間とは異なります。

#### 〈使用方法〉

- ① 充填する箇所の油、ホコリ、サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させてください
  - ② 必要に応じ、マスキングテープ(養生テープ)を目地際にそってしっかりはる。
  - ③ ノズルを外し、口元のアルミ防湿膜をドライバーなどの先で大きく破り、再びノズルを取付け、先端を目地幅よりやや小さめにカットします。
  - ④ カートリッジガンにセットし、目地底にノズルを当て、すみずみまで充填してください
  - ⑤ 充填後、すみやかにヘラで仕上げを行い、マスキングテープ(養生テープ)をはった場合には除去する。
- ※目地の形状・材質にもよって異なりますが、5～7日でゴム状に硬化します  
※施工後、塗装は水性系の場合1時間～7日、溶剤系の場合1日～7日の間に行なってください

- ※不要部分に付着した場合は、すみやかに布や塗料うすめ液で拭き取ってください  
※本品は有機溶剤含有のため、使用中は火気、換気に充分注意してください  
※乾燥硬化型ですので開封後は速やかに使い切ってください

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.