

品番 : EA930AE-15

品名 : 333ml 変成シリコンコーキ(ライトグレー)



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/23 05:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1457ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#04627
商品名	変成シリコンコーキ	内容量	333ml
使用温度範囲	-40~90°C	色	ライトグレー
硬化時間	3~6時間(23°C)	材質	変成シリコーン樹脂系
用途	一般建築物の内外装目地。 浴室・洗面所・台所まわりのシール。 モルタル・コンクリートの亀裂補修。 塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、タン ・ブリキ・折板などの縫ぎ目、各種屋根 材のシール。 パイプ貫通部まわりのシールや船舶の 縫ぎ目シールなど。 ※大理石、上水道の給水用塩ビ管、縫 ぎ手には使用しないでください。	使用方法	①充填する箇所の油、ホコリ、サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させてください。 ②カートリッジのノズルを目地幅よりや や小さめに切断します。ノズル口からド ライバーなどを差込み、内側のアルミ 防湿膜を破り、大きく広げてください。 ③充填後、すみやかにヘラで表面を平 滑に仕上げてください。温湿度にもより ますが20分以内/20°C) ④目地の形状・材質にもよって異なり ますが、5~7日でゴム状に硬化します。 ⑤施工後、塗装は水性系の場合1時間 ~7日、溶剤系の場合1日~7日の間に 行なってください。 ※不要部分に付着した場合は、すみや かに布や塗料うすめ液で拭き取ってく ださい。 ※使い残した中身は硬化して使用でき なくなりますので、開封後は速やかに 使い切ってください。

粘度	1100~1700Pa·s	
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。		
低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。		
耐候性に優れている。		
カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。		
はっ水汚染(しみ出し)が少ない。		
施工後に塗装ができる。		
JSIA F☆☆☆☆		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.