

品番：EA930AE-18

品名：330ml 油性ブチルコーク



販売価格	915円(税抜) / 1,007円(税込)		
カタログ価格	915円(税抜) / 1,007円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/05/02 21:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1458ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#53078
商品名	油性コーク	内容量	330ml
カラー	グレー	サイズ	φ50×287mm
標準塗布量	12~13m/本 (5×5mm目地)	使用温度範囲	-20~40℃
重量	545g		

油性系

気密性に優れています。

表面皮膜型(内部不硬化タイプ:内部は数年間固まらず軟化性を保つ)

塗装不可

JSIA F★★★★

【主な使用用途】

- ・コンクリート壁および窓枠まわりの目地
- ・金属屋根の折りまげ部のシール
- ・スレート釘、かさ釘まわりの目地

※屋内用途や直接手でふれやすい箇所、ガラス目地、動きの大きい目地、常に熱や水がかかる用途には適していません。

<使用方法>

- ①充填する箇所の油、ホコリ、サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させてください

- ②カートリッジのノズルを目地幅よりやや小さめに切断します。ノズル口からドライバーなどを差込み、内側のアルミ防湿膜を破り、大きく広げて下さい
 - ③カートリッジガンにセットし、目地底にノズルを当て、すみずみまで充填してください
 - ④充填後、すみやかにヘラで表面を平滑に仕上げてください
 - ⑤施工後、3～7日で表面に皮膜を形成します
- ※不要部分に付着した場合は、すみやかに布や塗料うすめ液で拭き取ってください

※皮膜形成型のコーキング材(非弾性型)ですので、表面皮膜形成後も内部は固まりません。
※表面への塗装は避けてください。塗料が変色することがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.