

品番：EA930AE-4

品名：333ml 変成シリコンコーク(グレー/10本)

|                                                                                   |         |                              |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|----|
|  | 販売価格    | 11,400円(税抜)／12,540円(税込)      |      |    |
|                                                                                   | カタログ価格  | 11,400円(税抜)／12,540円(税込)      |      |    |
|                                                                                   | 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 19:45現在) |      |    |
|                                                                                   | 商品入数    | 10                           | 販売単位 | St |
|                                                                                   | カタログページ | 1506ページ                      |      |    |



仕様

|                              |                                                                                                                                                                        |       |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| メーカー                         | コニシ                                                                                                                                                                    | 型番    | #57178           |
| 商品名                          | 変成シリコンコーク                                                                                                                                                              | 内容量   | 333ml            |
| 使用温度範囲                       | −40〜90℃                                                                                                                                                                | 色     | 灰                |
| 硬化時間                         | 3〜6時間(23℃)                                                                                                                                                             | 粘度    | 1100〜1700Pa・s    |
| 用途                           | 一般建築物の内外装目地。<br>浴室・洗面所・台所まわりのシール。<br>モルタル・コンクリートの亀裂補修。<br>塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。<br>パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど。<br>※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。 | 標準施工量 | 5mm×5mm目地 12〜13m |
| 入数                           | 10本                                                                                                                                                                    |       |                  |
| 変成シリコン樹脂系                    |                                                                                                                                                                        |       |                  |
| 塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。    |                                                                                                                                                                        |       |                  |
| 一般建築物の内外装目地のひび割れに            |                                                                                                                                                                        |       |                  |
| 浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。 |                                                                                                                                                                        |       |                  |
|                              |                                                                                                                                                                        |       |                  |

|                              |
|------------------------------|
| JSIA F★★★★                   |
| 耐候性に優れている。                   |
| 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。 |
| 広範囲の下地材料への密着性に優れる。           |
| カビの発生が少ない(防カビ剤配合)            |
| はっ水汚染(しみ出し)が少ない              |
| 弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性          |
| 低温作業性・塗装可能                   |

代替品

|                                                                                   |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|  | 品番   | EA930AE-14 |
|                                                                                   | コメント | 入数:1本      |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.