

品番：EA930AF-1

品名：500g ボンドコーク(ホワイト)



販売価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
カタログ価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
在庫数	最新在庫：14 (2026/04/05 12:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1483ページ		



F☆☆☆☆☆
建築基準法により認められたホムレンアクリル系塗料です。
色の劣りが多い塩化ビニル系塗料に比べて、
耐久性・耐候性も優れており、使用箇所が広がりました。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#50112
商品名	コークホワイト	内容量	500g
カラー	ホワイト	標準塗布量	17m/本(口径5mm)
使用温度範囲	10~35℃		
アクリル樹脂系エマルジョン形			
塗装目地を汚さないノンブリードタイプ			
塗装可能			
水性形で、作業性に優れます。			
JAIA F☆☆☆☆			
JAIA 4VOC 基準適合			
【主な使用用途】 ・ALCパネル間目地 ・無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理 ・壁クロスなどの内外装目地やすき間のシール ・ALC、モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理 ※雨の日には作業しないで下さい(屋外使用時) ※常に水のかかる部位、金属まわりには使用不可			
<使用方法>			

1. 充填する箇所の油・ホコリ・サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させて下さい。
 2. マスキングテープ(養生テープ)を目地際にそってしっかり貼って下さい。
 3. ノズル先端部を充填する部分の幅に合わせて切断し、充填箇所にあてながら、しぼり出して充填します。
 4. 充填後、速やかにヘラで裏面を平らに仕上げ、すぐにマスキングテープ(養生テープ)を除去して下さい。 ※ヘラは付属していません
 5. 目地の形状・材質によりますが、ゴム状に乾燥硬化するまで通常1週間以上かかります。
 6. 屋外使用の場合には、上塗り塗装をして下さい。塗装は完全硬化後に行ってください。
- ※塗料の種類によって密着性の悪いものや、表面がベタつくことがありますので、あらかじめ確認の上、ご使用下さい。

<注意>

- ・表面に被膜がはる前(約3時間/20℃)に雨や水がかかると流れ落ちたり、硬化が遅れることがあります。
 - ・不要部分に付着した場合は、速やかに濡れた布で拭き取って下さい。
- 皮膚に付着した場合には、速やかに拭き取り、石鹸と水でよく洗い落として下さい。
- ・乾燥硬化型なので、開封後は速やかに使い切ってください。
 - ・直射日光を避け、風通しの良い5～35℃の場所で保管して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.